

Garant

Torno de bancada paralelo, largura do mordente: 80



Dados do pedido

Número do pedido	967000 80
GTIN	4045197693877
Classe de artigo	91J

Descrição

Versão:

Elevada precisão de fixação através de guia de precisão prismática.

Com abertura para trás. De ferro fundido (GG 25) de alta resistência com estrutura perlítica.

Guia de precisão prismática, comprida e especialmente precisa. Alojamento preciso do fuso, fuso completamente coberto com rosca trapezoidal, protegido contra sujidade. Superfície de bigorna grande e com fresagem de faceamento para trabalhos de endireitamento leves. Os mordentes de aço temperados são estriados e podem ser substituídos por mordentes retificados (ver mordentes sobresselentes).

Material fornecido:

Inclui material de fixação para montar na bancada de trabalho.

Pintura:

Cinzento prateado

Descrição técnica

Sentido de abertura	com abertura para trás
Largura de aperto	100 mm
Peso	6,5 kg
Material	ferro fundido de alta resistência (GG 25)

Ficha de dados

largura do mordente

80 mm

Tipo de produto

Prensa de bancada paralela

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/967000-80>