



## Escada de plataforma de degraus dobrável, de acesso unilateral, número de níveis possível 5 – 9, Número de degraus incluindo plataforma: 6



### Dados do pedido

Número do pedido	966275 6
GTIN	4003866416769
Classe de artigo	96Z

### Descrição

**Versão:**

Escada de plataforma compacta com degraus com 80 mm de profundidade. Plataforma de trabalho (400×400 mm) com gradeamento circundante de 3 lados e bandeja. Estabilidade ideal graças a uma ligação rígida dos dois lados.

**Norma:**

**EN 131**

### Descrição técnica

Largura da área de base	0,71 m
Acessibilidade	de um lado
Corrimão	2
Número de degraus incluindo plataforma	6
Norma	EN 131
Profundidade da plataforma	400 mm
Proteção intermédia	não

Largura da plataforma	400 mm
Peso	16,1 kg
Profundidade dos degraus	80 mm
Protetor contra afastamento	em ambos os lados ligação rígida
Profundidade da área de base	1,42 m
Altura da plataforma sem corrimão	1,58 m
Bandeja de armazenamento disponível	sim
Capacidade de carga do equipamento de ascensão	150 kg
Princípio de duas mãos livres	sim
Safer Step	sim
Tipo de produto	Escada de plataforma