

Ranhuradora/tesoura corta-chapas, Tipo: 723031**Dados do pedido**

Número do pedido	078102 723031
GTIN	4014586874661
Classe de artigo	03F

Descrição**Modelo:****Tesoura de ranhuras.**

- Corte sem deformação.**
- Cabeça de corte aberta para a melhor visibilidade do corte.**
- Sistema de troca rápida QuickIN para a troca rápida da lâmina, sem chave nem trabalhos de ajuste.**

Descrição técnica

Consumo energético	350 W
Largura do corte	5 mm
Designação do fabricante	BSS 1.6 CE
Peso	1,4 kg
espessura máxima do material aço 800 N/mm ²	0,8 mm
Número de cursos	3800 r,p,m,
Raio da curva mais pequena	90 mm
vibração máxima conforme EN	< 2,5 m/s ²
Velocidade de corte	6 - 10 m/min

Comprimento do cabo	5 m
espessura máxima do material aço 400 N/mm ²	1,6 mm
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Tesoura