

Broca espiral HSS-E N, sem revestimento, Ø DC h8: 6,5mm**Dados do pedido**

Número do pedido	114405 6,5
GTIN	4045197535108
Classe de artigo	12B

Descrição**Modelo:**

Perfis retificados: alta precisão de concentricidade e de passo, bem como ponta de centragem precisa. Broca para produção em série.

Com ponta em bico de forma C a partir do tamanho 2 mm.

Recomendação:**Profundidade máxima de perfuração:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Descrição técnica

Comprimento dos canais de aparas L_c	63 mm
Avanço f em aço $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm/U
Número de arestas de corte Z	2
Ø nominal D_c	6,5 mm
Tolerância de Ø nominal	h8
Ø haste D_s	6,5 mm
Comprimento total L	101 mm
Norma	DIN 338
profundidade de perfuração máxima recomendada L_2	53,3 mm
Ângulo da ponta	135 grau
Haste	Haste cilíndrica
Revestimento	sem revestimento

Óleo de corte	HSS E
Tipo	N
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Broca espiral

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		