

Ansell**Conjunto de luvas descartáveis TouchNTuff® 92-670, Tamanho das luvas: 7****Dados do pedido**

Número do pedido	094720 7
GTIN	076490493349
Classe de artigo	04P

Descrição**Modelo:**

Conjunto de luvas descartáveis **em caixa dispensadora**. Categoria III. Sem pó. TouchNTuff® 92-670. Sem silicone e sem cera. Pontas dos dedos texturizadas. Aprovado para o contacto com produtos alimentares. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374; Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374

Descrição técnica

Tamanho das luvas	7
Espessura da parede	0,1 mm
Tempo de permeação com ciclohexano 99%	>480 min
Tempo de permeação com etanol 95%	<10 min
Tempo de permeação com isopropanol 99%	30-40 min
Tempo de permeação com hidróxido de sódio 40%	>480 min
Tempo de permeação com ácido sulfúrico 50%	>480 min

Série	TouchNTuff®
Categoria de proteção	Categoria III
Tipo de luvas	Luva descartável
Propriedades das luvas	sem silicone
Propriedades das luvas	delicado com peles alérgicas
Propriedades das luvas	sem látex
Propriedades das luvas	Certificação para produtos alimentares
EN 374	Tipo B (JKT)
Resistência a produtos químicos	JKT
Material	Nitrilo
Classe de proteção	Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
material de suporte	Nitrilo
Revestimento	Nitrilo
Espessura	0,11 mm
Comprimento	240 mm
Índice	100
Peso	3 g
Cor	azul
âmbito	Precisão
AQL	1,5
Utilização	descartável
Tipo de produto	Luva descartável