



Conjunto de luvas descartáveis TouchNTuff® 92-670, Tamanho das luvas: 10



Dados do pedido

Número do pedido	094720 10
GTIN	076490493318
Classe de artigo	04P

Descrição

Versão:

Conjunto de luvas descartáveis **em caixa dispensadora**. Categoria III. Sem pó. TouchNTuff® 92-670. Sem silicone e sem cera. Pontas dos dedos texturizadas. Aprovado para o contacto com produtos alimentares. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374; Proteção contra bactérias, fungos e vírus conforme EN 374

Descrição técnica

Espessura da parede	0,1 mm
Tamanho das luvas	10
Tempo de permeação com ciclohexano 99%	>480 min
Tempo de permeação com etanol 95%	<10 min
Tempo de permeação com isopropanol 99%	30-40 min
Tempo de permeação com hidróxido de sódio 40%	>480 min
Tempo de permeação com ácido sulfúrico 50%	>480 min

Ficha de dados

Série	TouchNTuff®
Tipo de luvas	Luva descartável
Categoria de proteção	Categoria III
Propriedades das luvas	sem silicone
Propriedades das luvas	delicado com peles alérgicas
Propriedades das luvas	sem látex
Propriedades das luvas	Certificação para produtos alimentares
EN 374	Tipo B (JKPT)
Resistência a produtos químicos	JKPT
Material	Nitrilo
Classe de proteção	Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
Classe de proteção	Proteção contra bactérias, fungos e vírus conforme EN 374
material de suporte	Nitrilo
Revestimento	Nitrilo
Espessura	0,11 mm
Comprimento	240 mm
Índice	100
Peso	3 g
Cor	azul
âmbito	Precisão
AQL	1,5
Utilização	descartável
Tipo de produto	Luva descartável