

Broca espiral HSS-E N, sem revestimento, Ø DC h8: 8,7mm**Dados do pedido**

Número do pedido	114405 8,7
GTIN	4045197535320
Classe de artigo	12B

Descrição**Modelo:**

Perfis retificados: alta precisão de concentricidade e de passo, bem como ponta de centragem precisa. Broca para produção em série.

Com ponta em bico de forma C a partir do tamanho 2 mm.

Recomendação:**Profundidade máxima de perfuração:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Descrição técnica

Avanço f em aço < 750 N/mm ²	0,1 mm/U
Ø nominal D _c	8,7 mm
Comprimento dos canais de aparas L _c	81 mm
Número de arestas de corte Z	2
Tolerância de Ø nominal	h8
Ø haste D _s	8,7 mm
Comprimento total L	125 mm
Norma	DIN 338
profundidade de perfuração máxima recomendada L ₂	68 mm
Ângulo da ponta	135 grau
Haste	Haste cilíndrica
Revestimento	sem revestimento

Óleo de corte	HSS E
Tipo	N
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Broca espiral

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		