

Conjunto de luvas descartáveis Dermatril 740, Tamanho das luvas: 8



Dados do pedido

Número do pedido	094730 8
GTIN	4008198774082
Classe de artigo	04Q

Descrição

Modelo:

Conjunto de luvas descartáveis **em caixa dispensadora**. Categoria III. Sem pó. Dermatril 740. Aprovada para o contacto com produtos alimentares. Sem látex. AQL 0,65 (EN 374-2). **Conteúdo: 100 unidades.** Com as pontas dos dedos rugosas.

Norma:

EN 374; EN 455; Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374

Descrição técnica

Espessura da parede	0,11 mm
Tamanho das luvas	8
Tempo de permeação com acetonitrilo 99%	<10 min
Tempo de permeação com acetona 99%	<10 min
Tempo de permeação com ciclohexano 99%	30-40 min
Tempo de permeação com dimetilsulfóxido 99%	10-30 min

Tempo de permeação com etanol 95%	10-30 min
Tempo de permeação com isopropanol 99%	10-30 min
Tempo de permeação com metanol 99%	<10 min
Tempo de permeação com hidróxido de sódio 40%	240-480 min
Tempo de permeação com hidróxido de sódio 50%	240-480 min
Tempo de permeação com ácido sulfúrico 50%	>480 min
Tempo de permeação com ácido sulfúrico 96%	10-30 min
Categoria de proteção	Categoria III
Tipo de luvas	Luva descartável
Propriedades das luvas	sem DMF
Propriedades das luvas	Certificação para produtos alimentares
Propriedades das luvas	sem látex
EN 374	Tipo B (KPT)
Resistência a produtos químicos	KPT
Material	Nitrilo
Propriedade eletrostática	0,1 seg. conforme queda de carga EN 61340-5-1
Classe de proteção	Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
material de suporte	Nitrilo
Espessura	0,11 mm
Comprimento	250 mm
Índice	100
Peso	809 g
Cor	azul
âmbito	Precisão
Norma/regulamento	EN 374
AQL	0,65
Utilização	descartável

Tipo de produto

Luva descartável