

Corta-tubos sem fio, Tipo: C12PC/0



Dados do pedido

Número do pedido	078218 C12PC/0
GTIN	4002395236374
Classe de artigo	03L

Descrição

Modelo:

Corta-tubos sem fio compacto com cabeça de corte inoxidável. **Ajuste automático** ao Ø do tubo. **Cortes rápidos**, p. ex., tubo de Cu com Ø 15 mm em menos de 3 segundos. Largura total de 40 mm, distância mínima da parede de 40 mm. Fornecido **sem baterias e carregador**. Corta-tubos para **tubos cobre** com Ø 12 – 28 mm.

Instrução:

Para baterias, ver n.º 073814.

Descrição técnica

Tensão da bateria	12 V
vibração máxima conforme EN	< 2,5 m/s ²
Peso	1,5 kg
Designação do fabricante	C12PC-0
Faixa de rotação	0 - 500 r,p,m,
Particularidade	LED
Ø máximo do tubo de cobre	12 - 28 mm
Tipo de bateria	lão de lítio
Número de baterias incluídas	0
Alimentação de energia	A bateria recarregável

bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 12 V
Tipo de produto	Corta-tubos

Acessórios

Carregador de bateria Tipo M1218FC	073840 M1218FC
Sistema de lítio M4B2/M12B2 Tipo de bateria MB12	073814 MB12
Carregador de bateria Tipo M1218C	073840 M1218C