

## Rebarbadora e chanfradora, Tipo: EKF450



### Dados do pedido

Número do pedido	078121 EKF450
GTIN	4250187507243
Classe de artigo	07E

### Descrição

**Modelo:**

Chanfradora com arranque suave e proteção térmica num design compacto para o processamento de arestas retas, raios internos e externos, bem como furos a partir de Ø 22 mm. O ajuste fino permite chanfros leves para rebarbas, bem como chanfros largos. Com cabeça de fresagem melhorada para forças de corte reduzidas. Chanfro de 45° – largura contínua de 0 - 6 mm.

**Material fornecido:**

Inclui fresa, pastilhas de corte reversíveis **3 HM**, coletor de aparas n.º 084520, mala de transporte.

**Instrução:**

O rolo de guia requer pelo menos 2 mm de altura de aresta da peça de trabalho.

### Descrição técnica

Largura	138 mm
Altura	295 mm
Peso	4 kg
Consumo energético	1500 W

Tensão de rede	230 V
Designação do fabricante	EKF450
Comprimento	310 mm
n.º máximo de rotações	6000 r,p,m,
Chanfro	45°
Alimentação de energia	A energia elétrica
embalagem	Mala de transporte
Tipo de produto	Rebarbadora e chanfradora

## Acessórios

Ferramenta de fresagemde 3 gumes Tipo ZFR450	078133 ZFR450
Conjunto de pastilhas reversíveis de MD de 3 peças SHM 200para aço Tipo SHM200	078128 SHM200
Parafuso sobresselente para pastilha reversível EKF Modelo SCREW	078127 SCREW