

Broca cônica de precisão para chapa metálica HSS, sem revestimento, Ø das lâminas DC: 3-14mm



Dados do pedido

Número do pedido	118020 3-14
GTIN	4045197036421
Classe de artigo	11C

Descrição

Modelo:

Com uma ponta de broca afiada, sem necessidade de pré-perfuração. Arestas de corte com elevação cônica e circunferência retificada radialmente em relevo para cortes de descascamento. Escalonamento nas ranhuras. Eixo adicionalmente com 3 superfícies.

Utilização:

Perfuração sem rebarbas e marcas de trepidação.

Chapa de aço de 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, metais não-ferrosos: 0,1 – 5mm, plásticos até 10 mm.

Descrição técnica

Ø das lâminas D _c	3 - 14 mm
Comprimento total	58 mm
Ø da haste	6 mm
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS
Norma	Norma de fábrica
Haste	Haste com três faces tensoras
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Broca escalonada

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
GG(G)	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		