

Garant**Broca escalonada HSS-E, sem revestimento, Ø das lâminas: 4-12****Dados do pedido**

Número do pedido	118320 4-12
GTIN	4045197036575
Classe de artigo	11C

Descrição**Versão:**

Com broca de marcação cilíndrica, números de Ø na ranhura. Eixo adicionalmente com 3 superfícies.

Utilização:

Perfuração e rebarbamento, espessura máxima do material = altura do nível (ver tabela).

Descrição técnica

Níveis de perfuração crescentes em	1 mm
Altura do nível	6 mm
Comprimento total	79 mm
Ø da haste	6 mm
Ø das lâminas D _c	4 - 12 mm
Revestimento	sem revestimento
Material de corte	HSS E
Norma	Norma de fábrica
Haste	Haste com três faces tensoras
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Broca escalonada

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
GG(G)	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		