

Coroa de perfuração MD plano, Ø DC: 38mm



Dados do pedido

Número do pedido	118500 38
GTIN	4045197037305
Classe de artigo	11C

Descrição

Modelo:

Broca coroa e haste numa peça única (temperada), extremamente estável e concentricidade impecável.

Pastilhas de corte HM estreitas com **ângulo positivo de corte** e **grande ângulo livre** para uma boa potência de corte com baixa pressão de corte.

Broca de centragem intercambiável, haste com 3 superfícies de aperto.

Largura de corte de 2 mm para todos os tamanhos. Tolerância de Ø: **+0,10/-0,05 mm**.

Medida L: **todos os tam. = 8 mm**.

Utilização:

Para utilização em máquinas estacionárias. Adequada para plásticos reforçados com fibra (PRFV e PRFC).

Apenas para material plano até uma espessura máxima de 4 mm.

Descrição técnica

Ø nominal D _c	38 mm
Ø da haste	10 mm
Comprimento L	8 mm
Versão	plano
Óleo de corte	HM
Norma	Norma de fábrica

Haste	Haste com três faces tensoras
Tolerância de Ø	-0,05 / 0,1 mm
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Coroa de perfuração

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
Grafite, GFK, CFK	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		