



Máscara de soldar automática 3M™ Speedglas™ 100 V, Cor: BLACK



Dados do pedido

Número do pedido	097910 BLACK
GTIN	4046719712878
Classe de artigo	040

Descrição

Versão:

Máscara de soldar automática com todas as funções básicas importantes. Para uma proteção fiável com uma **excelente relação preço/desempenho**. Com uma **fitá confortável para a cabeça** e **um sistema de roquete suave** para uma regulação precisa do ajuste. Determinação individual do atraso de clareamento por meio da função Delay. **Maior resistência a choques** conforme a norma EN 175:B. Compatível com outros EPIs, como p. ex. máscaras de proteção respiratória. Vidro substituível. **Níveis de proteção escura: 8 - 12. Nível de luminosidade: 3.** Com pilha de lítio de 3 V (vida útil de 1500 horas). **Campo de visão do filtro de soldadura: 44 × 93 mm.**

Utilização:

Soldadura MIG/MAG, soldadura a arco elétrico com elétrodo revestido e soldadura TIG de elevada amperagem

Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Descrição técnica

Hora de comutação de escuro para claro	40 - 250 ms
--	-------------

Classificação segundo a EN 379	1 / 2 / 2 / 2
Tipo	BLACK
Hora de comutação de claro para escuro	0,1 ms
Número de pilhas incluídas	1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Alimentação de energia	A pilhas
Tipo de produto	Máscara de soldar