

Ficha de dados



Máscara de soldar automática optrel® série expert



Dados do pedido

Número do pedido	097950 E684
GTIN	7640429870421
Classe de artigo	09U

Descrição

Versão:

A máscara de soldar **E684** com ajuste contínuo do nível de proteção, visibilidade perfeita e cores realistas em todo o campo de visão, é particularmente adequada para a soldadura acima do nível da cabeça. Com ângulo de deteção **ajustável individualmente** e **possibilidade de adaptar o nível de sensibilidade** ao ambiente de trabalho. Com **atraso de abertura** para um clareamento mais lento depois do estado escuro. **Modo de retificação adicional.** Com **função de crepúsculo** para uma transição suave de escuro para claro.

- **Níveis de proteção escura: 5 - 13 com campo de visão HD. Ajustável continuamente através de um botão rotativo**
- **Nível de luminosidade: 4**
- **Com pilha de lítio de 3 V (vida útil 3000 horas)**
- **Cor: prateado**
- **Campo de visão do filtro de soldadura: 50 x 100 mm**

Utilização:

Soldadura MIG/MAG, soldadura a arco elétrico com eléktrodo revestido, soldadura TIG, soldadura por plasma

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166

Material fornecido:

Ficha de dados

1 vidro exterior, 1 saco de acondicionamento.

Descrição técnica

Tipo	E684
Hora de comutação de escuro para claro	100 - 2000 ms
Alimentação de energia	A pilhas
Hora de comutação de claro para escuro	0,17 ms
Classificação segundo a EN 379	1 / 1 / 1 / 1
Série	optrel® série expert
Número de pilhas incluídas	1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Tipo de produto	Máscara de soldar