

MARKAL**Marcador de tubo universal, 50 ml, Cor da letra: R****Dados do pedido**

Número do pedido	085180 R
GTIN	048615966540
Classe de artigo	08W

Descrição**Versão:**

Marcador de tubo com ponto de esfera de aço **de 3 mm**. Tinta espessa. Resistente a temperaturas até **200 °C**.

Utilização:

Para a marcação em todas as superfícies (molhadas, oxidadas, rugosas, enferrujadas, oleosas, quentes, ...). Resistente aos raios UV e à água.

Ao etiquetar, pressione a ponta do tubo na peça de trabalho (a esfera de aço abre-se) e aplique uma leve pressão no tubo (fluxo de tinta uniforme).

Descrição técnica

Índice	50 ml
à prova de água	sim
resistente a raios UV	sim
Marcação de substância perigosa	GHS02: Chama
Marcação de substância perigosa	GHS07: Ponto de exclamação
largura máxima do traço	3 mm
Cor da caneta	vermelho
resistente à temperatura até	200 °C
Atributo do nome do produto	50 ml
Tipo de produto	Marcador de pintura

