

**Broca craneana MD Profundidade de corte 35 mm, Ø DC: 12****Dados do pedido**

Número do pedido	119000 12
GTIN	4014586239996
Classe de artigo	03G

Descrição**Versão:**

Broca craneana **de metal duro de alto desempenho** com alojamento QuickIN. Para máxima durabilidade e excelente desempenho de maquinagem.

Comprimento total: 77 mm para todos os tamanhos de broca.

Indicado para:

Furadoras de base magnética FEIN com alojamento QuickIN para trocar ferramentas rapidamente e sem chave. Também adequadas para outras marcas com adaptador. A broca craneana apenas corta um anel de material, poupando assim aprox. 40% a 60% de tempo.

Material fornecido:

Sem pino de centragem.

Nota:

Furadoras de base magnética FEIN, ver n.º 076520/076524/076526 Grupo 0 – Material de oficina. Ao utilizar as brocas craneanas n.º 119010 e 119000, é necessário o pino de centragem n.º 119019.

Descrição técnica

Ø nominal D _c	12 mm
Profundidade de corte	35 mm
Comprimento total L	77 mm
Material de corte	HM
Tipo de produto	Broca craneana

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		