

Broca de centragem MDI A, sem revestimento, Ø DC k13: 2mm**Dados do pedido**

Número do pedido	121000 2
GTIN	4045197038357
Classe de artigo	11E

Descrição**Modelo:**

Desbaste de barra redonda de metal duro inteira. Canal em espiral.

Descrição técnica

Tolerância da haste	h6
Número de arestas de corte Z	2
Avanço f em aço < 1100 N/mm ² para peça de Ø	0,06 mm/U 15 – 20 mm
Ø nominal D _c	2 mm
Ø haste D _s	5 mm
Comprimento total L	40 mm
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	VHM
Norma	DIN 333
Tipo	A
Tolerância de Ø nominal	k13
Ângulo de escareamento	60 grau
Sentido de corte	direita
Haste	Haste cilíndrica com h6

Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Broca de centragem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		