

**Broca craneana MD Profundidade de corte 35 mm, Ø DC: 25mm****Dados do pedido**

Número do pedido	119000 25
GTIN	4014586240121
Classe de artigo	03G

**Descrição****Modelo:**

Broca craneana **de metal duro de alto desempenho** com alojamento QuickIN. Para máxima durabilidade e excelente desempenho de maquinagem.

**Comprimento total: 77 mm** para todos os tamanhos de broca.

**Indicado para:**

Furadoras de base magnética FEIN com alojamento QuickIN para trocar ferramentas rapidamente e sem chave. Também adequadas para outras marcas com adaptador. A broca craneana apenas corta um anel de material, poupando assim aprox. 40% a 60% de tempo.

**Material fornecido:**

**Sem** pino de centragem.

**Instrução:**

Furadoras de base magnética FEIN, ver n.º 076520/076524/076526 Grupo 0 – Material de oficina. Ao utilizar as brocas craneanas n.º 119010 e 119000, é necessário o pino de centragem n.º 119019.

**Descrição técnica**

Ø nominal D <sub>c</sub>	25 mm
Profundidade de corte	35 mm
Óleo de corte	HM
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Broca craneana

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		