

Haas-Mikron R 3 / Pino de tração de 45° com furo e encaixe vedado, indicado para cone SK: 40



Dados do pedido

Número do pedido	308680 40
GTIN	4045197701008
Classe de artigo	32Z

Descrição

Descrição:

O suporte de ferramentas é puxado firmemente para o fuso pela garra de aperto do fuso através do pino de aperto. Os pinos de aperto estão disponíveis em diferentes versões. Fornecem uma ligação importante entre a máquina e a ferramenta. Os requisitos de precisão, resistência e fiabilidade dos pinos de aperto são altos.

Utilização:

Para ferramentas com haste cônica íngreme **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Instrução:

Vedado – com O-ring.

Pode encontrar as chaves de porcas e os tamanhos de chaves de porcas adequados na eShop. Na montagem do AB, certifique-se de que o binário está correto.

Descrição técnica

binário de aperto máximo	50 Nm
Rosca M	M16
Comprimento total L	57 mm
Ø do colar D	23 mm
L ₁	32 mm
Ø da cabeça D ₁	15 mm
indicado para cone SK com código de cor	SK 40

indicado para cone SK	40
Tamanho da chave	19 mm
Norma para pino de aperto	MAS 403
Tipo de produto	Pinos de aperto

Acessórios

Chave de aperto para pinos de aperto DIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 40	308825 40
Chave de aperto para pinos de aperto DIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 40	308820 40