

Pino de tração Haas-Mikron R 3 / 45° sem furo vedado, indicado para cone SK: 40



Dados do pedido

Número do pedido	308685 40
GTIN	4045197701015
Classe de artigo	32Z

Descrição

Descrição:

O suporte de ferramentas é puxado firmemente para o fuso pela garra de aperto do fuso através do pino de aperto. Os pinos de aperto estão disponíveis em diferentes versões. Fornecem uma ligação importante entre a máquina e a ferramenta. Os requisitos de precisão, resistência e fiabilidade dos pinos de aperto são altos.

Utilização:

Para ferramentas com haste cônica íngreme **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Instrução:

Vedado – com O-ring.

Pode encontrar as chaves de porcas e os tamanhos de chaves de porcas adequados na eShop. Na montagem do AB, certifique-se de que o binário está correto.

Descrição técnica

Ø da cabeça D ₁	15 mm
L ₁	32 mm
Rosca M	M16
binário de aperto máximo	50 Nm
indicado para cone SK	40
Comprimento total L	57 mm
indicado para cone SK com código de cor	SK 40

Ø do colar D	23 mm
Tamanho da chave	19 mm
Norma para pino de aperto	MAS 403
Tipo de produto	Pinos de aperto

Acessórios

Chave de aperto para pinos de aperto DIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 40	308825 40
Chave de aperto para pinos de aperto DIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 40	308820 40