

**Broca de centragem MDI A, TiAlN, Ø DC k13: 0,8mm****Dados do pedido**

Número do pedido	121001 0,8
GTIN	4045197594563
Classe de artigo	11E

**Descrição****Modelo:**

Desbaste de barra redonda de metal duro inteira. Canal em espiral.  
Para materiais até **62 HRC**. Corte de um lado!

**Descrição técnica**

Ø nominal $D_c$	0,8 mm
Avanço $f$ em aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,01 mm/U
Tolerância da haste	h6
para peça de Ø	4 – 6 mm
Número de arestas de corte $Z$	2
Ø haste $D_s$	3,15 mm
Comprimento total $L$	20 mm
Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	VHM
Norma	DIN 333
Tipo	A
Tolerância de Ø nominal	k13
Ângulo de escareamento	60 grau
Sentido de corte	direita

Haste	Haste cilíndrica com h6
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Broca de centragem

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		