

Cortador circular completo (sem anel de segurança) com 1 lâmina oblíqua HSS-E n.º 119550, Tipo: 00/12



Dados do pedido

Número do pedido	119500 00/12
GTIN	4033591019218
Classe de artigo	16B

Descrição

Modelo:

Cortador circular completo (sem anel de segurança), equipado com 1 lâmina HSS/E oblíqua (n.º 119550) para um corte oblíquo, sem engate da lâmina.

Utilização:

Em perfuradoras estacionárias para corte preciso de furos ou discos.

Instrução:

Para cortar anéis, podem ser encaixados vários suportes de lâminas na travessa para os tamanhos 00/.. e 00A.

Descrição técnica

Ø da broca de centragem	6 mm
Área de corte com uma lâmina	30 - 200 mm
Ø da haste	12 mm
Tipo de produto	Cortador circular

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		