



### Broca de pontear HSS B, sem revestimento, Ø nominal DC k12: 1



#### Dados do pedido

Número do pedido	1115201
GTIN	4045197000873
Classe de artigo	11A

#### Descrição

##### Versão:

Desbaste e corte de peça inteira.

**Com escareamento de proteção adicional** (ângulo de proteção de 120°), canal em espiral.

#### Descrição técnica

Avanço $f$ em aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/U
Ø nominal $D_c$	1 mm
Número de arestas de corte $Z$	2
para peça de Ø	6 – 8 mm
Tolerância da haste	h7
Ø haste $D_s$	4 mm
Comprimento total $L$	35 mm
Revestimento	sem revestimento
Material de corte	HSS
Norma	DIN 333
Tipo	B
Tolerância de Ø nominal	k12
Ângulo de escareamento	120 grau
Sentido de corte	direita

## Ficha de dados

Haste	Haste cilíndrica com h7
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Broca de centragem

## Dados de utilizador

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
CuZn	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		