

Broca de centragem HSS A esquerda, sem revestimento, Ø nominal DC k12: 5mm**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 111250 5 |
| GTIN | 4045197000514 |
| Classe de artigo | 11A |

Descrição**Modelo:**

Desbaste e corte de peça inteira.

Corte à esquerda, canal em espiral.**Descrição técnica**

| | |
|---|------------------|
| Ø nominal D _c | 5 mm |
| Tolerância da haste | h7 |
| Número de arestas de corte Z | 2 |
| para peça de Ø | 63 – 100 mm |
| Avanço f em aço < 900 N/mm ² | 0,04 mm/U |
| Ø haste D _s | 12,5 mm |
| Comprimento total L | 63 mm |
| Revestimento | sem revestimento |
| Óleo de corte | HSS |
| Norma | DIN 333 |
| Tipo | A |
| Tolerância de Ø nominal | k12 |
| Ângulo de escareamento | 60 grau |
| Sentido de corte | esquerda |

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Haste | Haste cilíndrica com h7 |
| Refrigeração interior | não |
| Anel colorido | sem |
| Tipo de produto | Broca de centragem |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V _c | código ISO |
|------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Plásticos alumínio | adequado | | |
| Alumínio (apara curta) | adequado | | |
| Aço < 500 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 750 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 900 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 1100 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 1400 N/mm ² | condicionalmente adequado | | |
| CuZn | adequado | | |
| Óleo | adequado | | |
| máximo a molhado | adequado | | |