

Garant

Jogo de escareadores NC, n.º 162900 com caixa H7, Número de escareadores: 6



Dados do pedido

Número do pedido	162925 6
GTIN	4045197994813
Classe de artigo	110

Descrição

Modelo:

Versão compatível com NC semelhante a DIN 212 **com Ø de haste reta** para **alojamento padronizado**, especialmente em **mandris de expansão hidráulicos** ou **de alta precisão**. Para **máxima precisão de concentricidade** e **segurança processual**. **Não é necessário adquirir alojamentos especiais**. Com longas arestas de corte e espiral à esquerda. Número par de dentes e passo irregular. Tam. 3 com ponta de centragem, a partir do tam. 4 com furos de centragem em ambos os lados.

Tolerância de fabrico de escareados conforme DIN 1420 para o campo de tolerância do furo H7.

Índice:

cada 1 escareador NC: Tam. 3; 4; 5; 6; 8; 10

Material fornecido:

Jogo de escareadores NC de 6 peças com caixa.

Descrição técnica

Número de escareadores	6
Tolerância do furo	H7

Óleo de corte	HSS E
Norma	Norma de fábrica
Haste	DIN 1835 A com h6
Utilização com tipo de perfuração	com furo de passagem
Tipo de produto	Escareador

Acessórios

Escareador NCH7 Ø nominal DC mm ou polegadas 10	162900 10
Escareador NCH7 Ø nominal DC mm ou polegadas 3	162900 3
Escareador NCH7 Ø nominal DC mm ou polegadas 4	162900 4
Escareador NCH7 Ø nominal DC mm ou polegadas 5	162900 5
Escareador NCH7 Ø nominal DC mm ou polegadas 6	162900 6
Escareador NCH7 Ø nominal DC mm ou polegadas 8	162900 8