

HOLEX**Jogo de escareadores manuais, n.º 160150 com caixa H7, Número de escareadores: 6****Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 160175 6 |
| GTIN | 4045197994806 |
| Classe de artigo | 120 |

Descrição**Modelo:**

Com **espiral à esquerda** de 7 – 8° e corte inicial longo de 1/5 do comprimento de corte. Número par de dentes com passo irregular para perfuração redonda e sem marcas de trepidação. O chanfro de retificação cilíndrica na peça de corte cilíndrica alisa o furo e guia o escareador.

Utilização:

Para furos passantes (não adequado para furos cegos). Também adequado para perfuração com interrupções.

Índice:

Cada 1 escareador manual: Tam. 3; 4; 5; 6; 8; 10

Material fornecido:

Jogo de escareadores manuais de 6 peças com caixa.

Descrição técnica

| | |
|------------------------|-----|
| Número de escareadores | 6 |
| Tolerância do furo | H7 |
| Óleo de corte | HSS |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Norma | DIN 206 B |
| Ângulo espiral | 7-8 grau |
| Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem |
| Tipo de produto | Escareador |

Acessórios

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Escareador manual H7 Ø nominal DC 10 | 160150 10 |
| Escareador manual H7 Ø nominal DC 3 | 160150 3 |
| Escareador manual H7 Ø nominal DC 4 | 160150 4 |
| Escareador manual H7 Ø nominal DC 5 | 160150 5 |
| Escareador manual H7 Ø nominal DC 6 | 160150 6 |
| Escareador manual H7 Ø nominal DC 8 | 160150 8 |