

Broca de centragem HSS-E-extra comprida A, sem revestimento, Ø nominal DC k12: 1mm**Dados do pedido**

Número do pedido	111300 1
GTIN	4045197000545
Classe de artigo	11A

Descrição**Modelo:**

Desbaste e corte de peça inteira.

Canal em espiral, haste extra longa, semelhante a DIN 333-A.

Descrição técnica

Avanço f em aço < 900 N/mm ²	0,02 mm/U
Número de arestas de corte Z	2
para peça de Ø	6 – 8 mm
Tolerância da haste	h7
Ø nominal D _c	1 mm
Ø haste D _s	4 mm
Comprimento total L	120 mm
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS E
Norma	Norma de fábrica
Tipo	A
Tolerância de Ø nominal	k12
Ângulo de escareamento	60 grau
Sentido de corte	direita

Haste	Haste cilíndrica com h7
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Broca de centragem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		