



Medidor climático Definição da humidade / temperatura, Tipo: FT



Dados do pedido

Número do pedido	474164 FT
GTIN	4029547019395
Classe de artigo	47B

Descrição

Modelo:

O medidor climático Testo 440 e a sonda de humidade e temperatura **para medir a humidade e a temperatura em armazéns, espaços de refrigeração e de trabalho, bem como em condutas de ventilação.**

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Medidor climático Testo 440 n.º 474141 tam. 440, 3× pilhas Mignon tipo AA, cabo USB, sonda de humidade e temperatura n.º 474148 tam. FT, mala n.º 474161 tam. K e protocolo de calibração.

Descrição técnica

Limite de erro da humidade relativa	±2 %
Limite de erro da temperatura	±0,5 °C
Faixa de medição da temperatura	-20 - 70 °C
Faixa de medição da humidade relativa	0 - 100 %
Tipo de proteção IP	IP 54

Alimentação de energia	A pilhas
Tipo de pilha	Mignon, AA
Número de pilhas incluídas	3
Calibração	Preço sob consulta
Interface	Interface USB
Interface	Interface Bluetooth
Tipo de produto	Sensor de temperatura e humidade

Acessórios

Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6	081561 LR6
--	------------