

**Rebitadora para rebites cegos sem fio M12BPRT, Tipo: M12BPRT****Dados do pedido**

Número do pedido	770450 M12BPRT
GTIN	4058546223502
Classe de artigo	03L

Descrição**Modelo:**

Aparelho sem fio para uma utilização flexível.

Vantagem:

- **Iluminação LED da área de trabalho.**
- **Clipe de cinto integrado.**

Material fornecido:

Inclui bateria de íões de lítio n.º 073814 MB12 e carregador em mala de plástico, bocais 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm.

Instrução:

Para baterias sobresselentes e carregadores adequados, ver n.º 073814, 073815, 073829, 073839 e 073840. A versão sem bateria e sem carregador encontra-se no n.º 770450 M12BPRT-0.

Descrição técnica

para rebites cegos de todos os materiais até	4,8 mm
Força de ajuste	9000 N
Elevação do aparelho	20,32 mm

Peso com bateria	2,1 kg
Tensão da bateria	12 V
Tipo de bateria	lão de lítio
Número de baterias incluídas	1
Capacidade da bateria	2 Ah
Alimentação de energia	A bateria recarregável
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 12 V
embalagem	Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
Tipo de produto	Rebitadora para rebites cegos

Acessórios

Sistema de lítio M4B2/M12B2 Tipo de bateria MB12	073814 MB12
Sistema de lítio M12B4 Tipo de bateria MB12	073815 MB12
Sistema de lítio M12B6 Tipo de bateria MB12	073829 MB12
Conjunto para principiantes sem fio Tipo M12NRG4	073839 M12NRG4
Carregador de bateria Tipo M1218C	073840 M1218C
Carregador de bateria Tipo M1218FC	073840 M1218FC
Conjunto de boquilhas sobresselente4 peças Número peças 4	770451 4
Conjunto de mandíbulas do mandril Tipo 1	770452 1