

**Broca de pontear HSS A, sem revestimento, Ø nominal DC k12: 4****Dados do pedido**

Número do pedido	111005 4
GTIN	4045197255310
Classe de artigo	12A

Descrição**Versão:**

Desbaste e corte de peça inteira, canal em espiral.

Descrição técnica

Ø nominal D _c	4 mm
Tolerância da haste	h7
Avanço f em aço < 900 N/mm ²	0,03 mm/U
Número de arestas de corte Z	2
para peça de Ø	40 – 63 mm
Ø haste D _s	10 mm
Comprimento total L	56 mm
Revestimento	sem revestimento
Material de corte	HSS
Norma	DIN 333
Tipo	A
Tolerância de Ø nominal	k12
Ângulo de escareamento	60 grau
Sentido de corte	direita
Haste	Haste cilíndrica com h7

Ficha de dados

Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Broca de centragem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
CuZn	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		