


MIRKA**Disco abrasivo autoaderente (CER) Perfuração múltipla, Ø 150 mm,
Granulometria: 150****Dados do pedido**

Número do pedido	567557 150
GTIN	6416868235029
Classe de artigo	56M

Descrição**Modelo:**

Discos abrasivos autoaderentes com **suporte de papel**. O revestimento repelente de pó evita obstruções precoces. A parte de trás está coberta com veludo em espiral.

Disco abrasivo autoaderente **MIRKA IRIDIUM®** com uma mistura de grão de cerâmica (CER) e grão de óxido de alumínio (A), revestimento repelente de pó, alto desempenho de desbaste e longa vida útil.

Utilização:

Em **retificadoras excêntricas** com prato abrasivo autoaderente n.º 567990 (aspiração de pó possível). **Produto multifuncional** universal para retificação grosseira, intermédia e fina em todas as superfícies metálicas e plásticas, sistemas de verniz e madeiras.

Ideal para superfícies **macias e duras**.

Descrição técnica

Ø do disco	150 mm
Granulometria	150
Série	IRIDIUM®

Abrasivo	Grão de cerâmica (CER)
Abrasivo	Partículas minerais de alumina (A)
Abreviatura abrasivo	Cerâmica
Abreviatura abrasivo	A
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 150 mm
Possível aspiração de pó	sim
velocidade periférica máxima	40 m/s
Tipo de produto	Disco abrasivo autoaderente

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Vernizes	adequado		
Uni	adequado		
seco	adequado		