

**Macho de roscar para máquina de furos passantes, TiN, MF: M23X0,75****Dados do pedido**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Número do pedido | 130005 M23X0,75 |
| GTIN             | 4062406005375   |
| Classe de artigo | 10N             |

**Descrição****Nota:**

Quantidade mínima de encomenda: 1 unidade

Tempo de entrega: 49 dias do mês

Produção especial - Devolução excluída

**Descrição técnica**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Óleo de corte          | HSS E      |
| Ø haste D <sub>s</sub> | 18 mm      |
| Classe de tolerância   | ISO 1 4H   |
| Classe de tolerância   | ISO 1X 4HX |
| Classe de tolerância   | ISO 2 6H   |
| Classe de tolerância   | ISO 2X 6HX |
| Classe de tolerância   | 6H +0,05   |
| Classe de tolerância   | 6H +0,10   |
| Classe de tolerância   | 6H +0,20   |
| Classe de tolerância   | ISO 3 6G   |
| Classe de tolerância   | ISO 3X 6GX |
| Classe de tolerância   | 7H         |
| Classe de tolerância   | 7HX        |
| Classe de tolerância   | 7G         |

|                                   |                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Classe de tolerância              | 7GX                                                        |
| Ø da rosca                        | 23 mm                                                      |
| Quadrado da haste □               | 14,5 mm                                                    |
| Número de arestas de corte Z      | 3                                                          |
| Ø do furo central                 | 22,25 mm                                                   |
| Passo de rosca                    | 0,75 mm                                                    |
| Comprimento total L               | 160 mm                                                     |
| Profundidade de rosca             | 69 mm                                                      |
| Número de sulcos de aparas        | 3                                                          |
| Norma                             | DIN 376                                                    |
| Tipo de rosca                     | MF                                                         |
| Tamanho da rosca                  | M23×0,75                                                   |
| Revestimento                      | TiN                                                        |
| Ângulo do flanco                  | 60 grau                                                    |
| Norma de rosca                    | DIN 13                                                     |
| Forma de corte                    | B                                                          |
| Haste                             | Haste cilíndrica com h9                                    |
| Refrigeração interior             | não                                                        |
| Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem                               |
| Sentido de corte                  | direita                                                    |
| Tipo da ferramenta de roscagem    | Macho de roscar de máquina para processamento convencional |
| Anel colorido                     | sem                                                        |
| Tipo de produto                   | Machos de roscar                                           |