

Garant**Broca de rosca para máquina de furos passantes rosca à esquerda, TiN, Tipo: 5/8-27****Dados do pedido**

Número do pedido	130036 5/8-27
GTIN	4062406041731
Classe de artigo	10N

Descrição**Instrução:**

Tempo de entrega: 49 dias do mês

Quantidade mínima de encomenda: 2 unidades

Produção especial - Devolução excluída

Descrição técnica

Comprimento total L	110 mm
Passos por polegada	27
Ø do furo central	15 mm
Ø haste D _s	12 mm
Quadrado da haste □	9 mm
Número de sulcos de aparas	3
Profundidade de rosca	47,64 mm
Óleo de corte	HSS E
Passo de rosca	0,941 mm
Norma	DIN 376
Ø da rosca	15,88 mm
Número de arestas de corte Z	3
Tipo de rosca	UNS-LH

Tamanho da rosca	5/8-27 UNS LH
Revestimento	TiN
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	ASME B1.1
Classe de tolerância	1B
Classe de tolerância	2B
Classe de tolerância	2 B +0,05
Classe de tolerância	2 B +0,10
Classe de tolerância	2 B +0,20
Classe de tolerância	3B
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	esquerda
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de rosca