

Garant**Broca de rosca para máquina de furos passantes rosca à esquerda, TiN, Tipo: 3/8-27****Dados do pedido**

Número do pedido	130036 3/8-27
GTIN	4062406041441
Classe de artigo	10N

Descrição**Instrução:**

Tempo de entrega: 49 dias do mês

Quantidade mínima de encomenda: 3 unidades

Produção especial - Devolução excluída

Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	3
Óleo de corte	HSS E
Passo de rosca	0,941 mm
Ø haste D _s	10 mm
Profundidade de rosca	28,59 mm
Ø da rosca	9,525 mm
Número de sulcos de aparas	3
Quadrado da haste □	8 mm
Passos por polegada	27
Ø do furo central	8,7 mm
Norma	DIN 371
Comprimento total L	100 mm
Tipo de rosca	UNS-LH

Tamanho da rosca	3/8-27 UNS LH
Revestimento	TiN
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	ASME B1.1
Classe de tolerância	1B
Classe de tolerância	2B
Classe de tolerância	2 B +0,05
Classe de tolerância	2 B +0,10
Classe de tolerância	2 B +0,20
Classe de tolerância	3B
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	esquerda
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de rosca