

Garant**Broca de rosca para máquina de furos cegos, TiN, Tipo: 1/2-13****Dados do pedido**

Número do pedido	130045 1/2-13
GTIN	4062406048365
Classe de artigo	10N

Descrição**Instrução:**

Tempo de entrega: 49 dias do mês

Quantidade mínima de encomenda: 2 unidades

Produção especial - Devolução excluída

Descrição técnica

Profundidade de rosca	31,75 mm
Passo de rosca	1,954 mm
Número de sulcos de aparas	3
Número de arestas de corte Z	3
Passos por polegada	13
Ø da rosca	12,7 mm
Quadrado da haste □	9 mm
Ø do furo central	10,73 mm
Ø haste D _s	11 mm
Comprimento total L	110 mm
Norma	DIN 376
Óleo de corte	HSS E
Tipo de rosca	UNC

Tamanho da rosca	1/2-13 UNC
Revestimento	TiN
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	ASME B1.1
Classe de tolerância	1B
Classe de tolerância	2B
Classe de tolerância	2 B +0,05
Classe de tolerância	2 B +0,10
Classe de tolerância	2 B +0,20
Classe de tolerância	3B
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de rosar