

Macho de rosca para máquina de furos cegos rosca à esquerda, TiN, Tipo: 1.1/8-12**Dados do pedido**

Número do pedido	130046 1.1/8-12
GTIN	4062406051235
Classe de artigo	10N

Descrição**Nota:**

Quantidade mínima de encomenda: 1 unidade

Tempo de entrega: 49 dias do mês

Produção especial - Devolução excluída

Descrição técnica

Número de sulcos de aparas	4
Comprimento total L	180 mm
Quadrado da haste □	18 mm
Ø da rosca	28,575 mm
Óleo de corte	HSS E
Profundidade de rosca	71,44 mm
Norma	DIN 376
Passos por polegada	12
Passo de rosca	2,117 mm
Número de arestas de corte Z	4
Ø haste D _s	22 mm
Ø do furo central	26,5 mm
Tipo de rosca	UNF-LH

Tamanho da rosca	1,1/8-12 UNF LH
Revestimento	TiN
Norma de rosca	ASME B1.1
Classe de tolerância	1B
Classe de tolerância	2B
Classe de tolerância	2 B +0,05
Classe de tolerância	2 B +0,10
Classe de tolerância	2 B +0,20
Classe de tolerância	3B
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte	esquerda
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar