

Macho de rosca para máquina de furos cegos rosca à esquerda, TiN, Tipo: NO.4-40**Dados do pedido**

Número do pedido	130046 NO.4-40
GTIN	4062406049997
Classe de artigo	10N

Descrição**Nota:**

Quantidade mínima de encomenda: 25 unidades

Tempo de entrega: 91 dias do mês

Produção especial - Devolução excluída

Descrição técnica

Ø do furo central	2,27 mm
Comprimento total L	56 mm
Passo de rosca	0,635 mm
Quadrado da haste □	2,7 mm
Número de arestas de corte Z	3
Ø da rosca	2,845 mm
Norma	DIN 371
Passos por polegada	40
Ø haste D _s	3,5 mm
Profundidade de rosca	7,1 mm
Número de sulcos de aparas	3
Óleo de corte	HSS E
Tipo de rosca	UNC-LH

Tamanho da rosca	4-40 UNC LH
Revestimento	TiN
Norma de rosca	ASME B1.1
Classe de tolerância	1B
Classe de tolerância	2B
Classe de tolerância	2 B +0,05
Classe de tolerância	2 B +0,10
Classe de tolerância	2 B +0,20
Classe de tolerância	3B
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte	esquerda
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar