

**Garant****Broca de rosca para máquina de furos cegos e passantes rosca à esquerda, sem revestimento, Tipo: 2.1/8-12****Dados do pedido**

Número do pedido	130051 2.1/8-12
GTIN	4062406053314
Classe de artigo	10N

**Descrição****Instrução:**

Tempo de entrega: 35 dias do mês

Quantidade mínima de encomenda: 1 unidade

Produção especial - Devolução excluída

**Descrição técnica**

Ø da rosca	54 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	40 mm
Ø do furo central	52 mm
Número de sulcos de aparas	6
Óleo de corte	HSS
Profundidade de rosca	80,96 mm
Número de arestas de corte Z	6
Quadrado da haste □	32 mm
Passos por polegada	12
Comprimento total L	140 mm
Passo de rosca	2,117 mm
Tipo de rosca	UN-LH
Tamanho da rosca	2.1/8-12 UN LH

Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	ASME B1.1
Classe de tolerância	1B
Classe de tolerância	2B
Classe de tolerância	2 B +0,05
Classe de tolerância	2 B +0,10
Classe de tolerância	2 B +0,20
Classe de tolerância	3B
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 1,5×D com furo cego e de passagem
Sentido de corte	esquerda
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de rosca