

Broca de marcação de precisão NC MDI 142°, sem revestimento, Ø DC h6: 5mm**Dados do pedido**

Número do pedido	121068 5
GTIN	4045197647764
Classe de artigo	11E

Descrição**Modelo:**

A autocentragem através **da geometria de 1 aresta** garante **a máxima precisão de calibre.**

Utilização:

Com um ângulo da ponta de **142°** para a intervenção das arestas de corte principais da broca espiral seguinte.

Instrução:

Usar a velocidade de rotação para o Ø do furo real (geralmente não para o Ø exterior do furo).

Ter em atenção o valor de avanço $f = 0,015$ mm/U!

Descrição técnica

Ø nominal D_c	5 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm ²	0,015 mm/U
Comprimento dos canais de aparas L_c	8 mm
Tolerância da haste	h6
Ø haste D_s	5 mm
Comprimento total L	50 mm
Haste	DIN 6535 HA com h6
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica

Tolerância de Ø nominal	h6
Ângulo da ponta	142 grau
Número de arestas de corte Z	1
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Broca de marcação

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		