

**Garant****Broca de rosca para máquina de furos cegos e passantes rosca à esquerda, TiN, Tipo: 3.3/4-12****Dados do pedido**

Número do pedido	130056 3.3/4-12
GTIN	4062406056315
Classe de artigo	10N

**Descrição****Instrução:**

Tempo de entrega: 49 dias do mês

Quantidade mínima de encomenda: 1 unidade

Produção especial - Devolução excluída

**Descrição técnica**

Ø do furo central	93,25 mm
Número de sulcos de aparas	10
Comprimento total L	180 mm
Quadrado da haste □	44 mm
Ø da rosca	95,25 mm
Óleo de corte	HSS
Profundidade de rosca	142,88 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	56 mm
Passo de rosca	2,117 mm
Número de arestas de corte Z	10
Passos por polegada	12
Tipo de rosca	UN-LH
Tamanho da rosca	3.3/4-12 UN LH

Revestimento	TiN
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	ASME B1.1
Classe de tolerância	1B
Classe de tolerância	2B
Classe de tolerância	2 B +0,05
Classe de tolerância	2 B +0,10
Classe de tolerância	2 B +0,20
Classe de tolerância	3B
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 1,5×D com furo cego e de passagem
Sentido de corte	esquerda
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Brocas de rosca