

Garant**Suporte para hastes Weldon, cilíndrico, fino, Ø de fixação D1: 8****Dados do pedido**

Número do pedido	300415 8
GTIN	4045197700896
Classe de artigo	31A

Descrição**Versão:**

Suporte cilíndrico com haste Weldon e um parafuso de fixação para fixação de ferramentas. Furo passante com Ø6 mm para **refrigeração interior** disponível.

Versão:

Modelo de parafuso tensor: M8 x 0,75 – TX 15

Vantagem:

Baixo contorno de interferência devido ao design fino e à variação dos comprimentos de fixação.

Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais conforme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Material fornecido:

Inclui parafuso de aperto n.º 300416.

Descrição técnica

Ø de fixação D ₁	8 mm
Ø D ₂	15 mm
L ₁	40 mm
Comprimento total L	150 mm
Ø exterior D	20 mm
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Mandril de superfície

Acessórios

Parafuso de aperto para fixação de microtravamento Tamanho da rosca M8	300416 M8
Pinos de apertoForma A indicado para cone SK 40	308600 40
Pinos de apertoForma A indicado para cone SK 50	308600 50
Pino de tração, 18CrNiMo7Forma A indicado para cone SK 40	308605 40
Pino de tração, 18CrNiMo7Forma A indicado para cone SK 50	308605 50
Pinos de apertoselado, forma A indicado para cone SK 30	308610 30
Pinos de apertoselado, forma A indicado para cone SK 40	308610 40
Pinos de apertoselado, forma A indicado para cone SK 50	308610 50
Pino de tração, 18CrNiMo7selado, forma B indicado para cone SK 40	308615 40
Pino de tração, 18CrNiMo7selado, forma B indicado para cone SK 50	308615 50
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 40	308620 40
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 50	308620 50
Pinos de apertoMori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40	308625 40
Pinos de apertoMori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40	308630 40
Pinos de apertovedado indicado para cone SK 40	308635 40
Pinos de apertoForma B indicado para cone SK 40	308640 40
Pinos de apertoForma B indicado para cone SK 50	308640 50
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 40	308650 40
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 50	308650 50
Pinos de apertovedado indicado para cone SK 40	308660 40
Pinos de apertovedado indicado para cone SK 50	308660 50
Pinos de apertoMazak, forma A indicado para cone SK 40M	308670 40M

Parafuso de aperto especial sem rosca internavedado indicado para cone SK 40	308700 40
Pino de aperto especial com rosca interior indicado para cone SK 40	308740 40
Pino de aperto especial com rosca interior indicado para cone SK 50	308740 50
Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 30	308760 30
Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 40	308760 40
Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 50	308760 50
Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 30	308765 30
Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 40	308765 40
Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 50	308765 50
Pino de aperto 60° vedado indicado para cone SK 30	308785 30
Pino de aperto 60° vedado indicado para cone SK 40	308785 40
Pino de aperto 60° vedado indicado para cone SK 50	308785 50
Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 40	308790 40
Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 50	308790 50
Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 40	308795 40
Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 50	308795 50
Pino de tração Hurco de 45° com furo e encaixe de 4 mm vedado indicado para cone SK 40	308801 40
Parafuso de aperto Hurco 45° com encaixe vedado indicado para cone SK 40	308802 40
Chave de aperto para pinos de aperto DIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 40	308820 40
Chave de aperto para pinos de aperto DIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 50	308820 50
Chave de aperto para pinos de aperto ISO 7388 indicado para tamanho de cone 40	308830 40
Chave de aperto para pinos de aperto ISO 7388 indicado para tamanho de cone 50	308830 50