

Suporte para hastes Weldon, cilíndrico, fino, Ø de fixação D1: 14mm**Dados do pedido**

Número do pedido	300415 14
GTIN	4045197701824
Classe de artigo	31A

Descrição**Modelo:**

Suporte cilíndrico com haste Weldon e um parafuso de fixação para fixação de ferramentas. Furo passante com Ø6 mm para **refrigeração interior** disponível.

Modelo:

Modelo de parafuso tensor: M12 × 1 – SKT 5

Vantagem:

Baixo contorno de interferência devido ao design fino e à variação dos comprimentos de fixação.

Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais conforme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Material fornecido:

Inclui parafuso de aperto n.º 300416.

Descrição técnica

Ø de fixação D ₁	14 mm
L ₁	100 mm
Comprimento total L	150 mm
Ø D ₂	23 mm
Ø exterior D	20 mm
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Mandril de superfície

Acessórios

Pinos de apertoMazak, forma A indicado para cone SK 40M	308670 40M
Pino de tração, 18CrNiMo7selado, forma B indicado para cone SK 40	308615 40
Pinos de apertovedado indicado para cone SK 40	308635 40
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 50	308790 50
Pino de aperto 60°vedado indicado para cone SK 30	308785 30
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 50	308620 50
Pinos de apertoForma B indicado para cone SK 40	308640 40
Pinos de apertoForma A indicado para cone SK 40	308600 40
Pino de aperto especial com rosca interior indicado para cone SK 40	308740 40
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 30	308760 30
Pino de aperto especial com rosca interior indicado para cone SK 50	308740 50
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 40	308765 40
Pinos de apertoMori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40	308630 40
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 50	308760 50
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 40	308620 40
Pino de tração, 18CrNiMo7Forma A indicado para cone SK 50	308605 50
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 50	308795 50
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 40	308650 40
Chave de aperto para pinos de apertoISO 7388 indicado para tamanho de cone 40	308830 40
Pinos de apertoselado, forma A indicado para cone SK 50	308610 50
Pinos de apertoselado, forma A indicado para cone SK 30	308610 30
Parafuso de aperto para fixação de microtravamento Tamanho da rosca M12	300416 M12

Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 40	308795 40
Pinos de apertoForma B indicado para cone SK 50	308640 50
Parafuso de aperto especial sem rosca internavedado indicado para cone SK 40	308700 40
Parafuso de aperto especial sem rosca internavedado indicado para cone SK 50	308720 50
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 50	308765 50
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 40	308760 40
Pinos de apertoForma A indicado para cone SK 50	308600 50
Pinos de apertovedado indicado para cone SK 40	308660 40
Chave de aperto para pinos de apertoISO 7388 indicado para tamanho de cone 50	308830 50
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 40	308790 40
Pinos de apertovedado indicado para cone SK 50	308660 50
Pino de aperto 60°vedado indicado para cone SK 50	308785 50
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 30	308765 30
Chave de aperto para pinos de apertoDIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 40	308820 40
Pino de aperto 60°vedado indicado para cone SK 40	308785 40
Pino de tração Hurco de 45° com furo e encaixe de 4 mmvedado indicado para cone SK 40	308801 40
Pinos de apertoMori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40	308625 40
Parafuso de aperto Hurco 45° com encaixevedado indicado para cone SK 40	308802 40
Pino de tração, 18CrNiMo7selado, forma B indicado para cone SK 50	308615 50
Pino de tração, 18CrNiMo7Forma A indicado para cone SK 40	308605 40
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 50	308650 50
Chave de aperto para pinos de apertoDIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 50	308820 50
Pinos de apertoselado, forma A indicado para cone SK 40	308610 40

