

Pinça de aperto ER com vedação, ER 20, Ø de fixação nominal d: 6mm



Dados do pedido

Número do pedido	308916 6
GTIN	2050001768124
Classe de artigo	39Y

Descrição

Modelo:

Totalmente temperado e retificado.

Proteção contra corrosão: Bucha de aperto totalmente revestida com FAHRION Protect, incluindo as superfícies funcionais.

Vantagem:

O revestimento aumenta a vida útil da pinça de aperto, assegura o seu pleno funcionamento e precisão.

Instrução:

Com **vedação** para refrigeração interna (pode ser usado até 60 bar), apenas a dimensão nominal pode ser fixada. **Semelhante a** ISO 15488-A.

Descrição técnica

Ø de fixação nominal d	6 mm
Alojamento	ER 20
Norma	ISO 15488-A
Concentricidade	≤ 5 µm
Tipo	427 E
Ø exterior D	20,7 mm

Comprimento total L	31,5 mm
Tipo de produto	Pinça de aperto