


Pinça de aperto ER, ER 25, Ø de fixação nominal d: 6mm



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 308941 6 |
| GTIN | 2050001765604 |
| Classe de artigo | 39Y |

Descrição

Modelo:

Totalmente temperado e retificado.

Proteção contra corrosão: Bucha de aperto totalmente revestida com FAHRION Protect, incluindo as superfícies funcionais.

Vantagem:

O revestimento aumenta a vida útil da pinça de aperto, assegura o seu pleno funcionamento e precisão.

Instrução:

A **ponte do Ø de aperto é menor até 1 mm cada**, por exemplo Ø 10 – 9 mm, **exceto Ø 1, 1,5 e 2 (aqui apenas 0,5 mm)**.

Descrição técnica

| | |
|------------------------|-------------|
| Ø de fixação nominal d | 6 mm |
| Alojamento | ER 25 |
| Norma | ISO 15488-B |
| Concentricidade | ≤ 5 µm |
| Tipo | 430 E |
| Ø exterior D | 26 mm |

| | |
|---------------------|-----------------|
| Comprimento total L | 34 mm |
| Tipo de produto | Pinça de aperto |