

## Pinça de aperto ER com vedação, ER 16, Ø de fixação nominal d: 3mm



### Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 308906 3      |
| GTIN             | 2050001767363 |
| Classe de artigo | 39Y           |

### Descrição

**Modelo:**

Totalmente temperado e retificado.

**Proteção contra corrosão:** Bucha de aperto totalmente revestida com FAHRION Protect, incluindo as superfícies funcionais.

**Vantagem:**

O revestimento aumenta a vida útil da pinça de aperto, assegura o seu pleno funcionamento e precisão.

**Instrução:**

Com **vedação** para refrigeração interna (pode ser usado até 60 bar), apenas a dimensão nominal pode ser fixada. **Semelhante a** ISO 15488-A.

### Descrição técnica

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Ø de fixação nominal d | 3 mm        |
| Alojamento             | ER 16       |
| Norma                  | ISO 15488-A |
| Concentricidade        | ≤ 5 µm      |
| Tipo                   | 425 E       |
| Ø exterior D           | 16,7 mm     |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Comprimento total L | 27,5 mm         |
| Tipo de produto     | Pinça de aperto |