

**FAHRION®****Pinça de aperto ER, ER 11, Ø de fixação nominal d: 5****Dados do pedido**

Número do pedido	308881 5
GTIN	2050001767684
Classe de artigo	39Y

**Descrição****Versão:**

Totalmente temperado e retificado.

**Proteção contra corrosão:** Bucha de aperto totalmente revestida com FAHRION Protect, incluindo as superfícies funcionais.

**Vantagem:**

O revestimento aumenta a vida útil da pinça de aperto, assegura o seu pleno funcionamento e precisão.

**Nota:**

A ponte do Ø de aperto é menor até 1 mm cada, por exemplo Ø 10 – 9 mm, exceto Ø 1, 1,5 e 2 (aqui apenas 0,5 mm).

**Descrição técnica**

Ø de fixação nominal d	5 mm
Alojamento	ER 11
Norma	ISO 15488-B
Concentricidade	$\leq 5 \mu\text{m}$
Tipo	4008 E
Ø exterior D	11,3 mm

Comprimento total L

18 mm

Tipo de produto

Pinça de aperto