

FAHRION®**Pinça de aperto ER, ER 40, Ø de fixação nominal d: 14****Dados do pedido**

Número do pedido	308990 14
GTIN	2050001764737
Classe de artigo	39Y

Descrição**Versão:**

Totalmente temperado e retificado.

Proteção contra corrosão: Bucha de aperto totalmente revestida com FAHRION Protect, incluindo as superfícies funcionais.

Vantagem:

O revestimento aumenta a vida útil da pinça de aperto, assegura o seu pleno funcionamento e precisão.

Nota:

A ponte do Ø de aperto é menor até 1 mm cada, por exemplo Ø 10 – 9 mm, exceto Ø 1, 1,5 e 2 (aqui apenas 0,5 mm).

Descrição técnica

Ø de fixação nominal d	14 mm
Alojamento	ER 40
Norma	ISO 15488-B
Concentricidade	≤ 5 µm
Tipo	472 E
Ø exterior D	41 mm

Comprimento total L

46 mm

Tipo de produto

Pinça de aperto