

Pinça de aperto ER, ER 20, Ø de fixação nominal d: 13mm



Dados do pedido

Número do pedido	308911 13
GTIN	2050001766588
Classe de artigo	39Y

Descrição

Modelo:

Totalmente temperado e retificado.

Proteção contra corrosão: Bucha de aperto totalmente revestida com FAHRION Protect, incluindo as superfícies funcionais.

Vantagem:

O revestimento aumenta a vida útil da pinça de aperto, assegura o seu pleno funcionamento e precisão.

Instrução:

A **ponte do Ø de aperto é menor até 1 mm cada**, por exemplo Ø 10 – 9 mm, **exceto Ø 1, 1,5 e 2 (aqui apenas 0,5 mm)**.

Descrição técnica

Ø de fixação nominal d	13 mm
Alojamento	ER 20
Norma	ISO 15488-B
Concentricidade	≤ 5 µm
Tipo	428 E
Ø exterior D	21 mm
Comprimento total L	31,5 mm

Tipo de produto

Pinça de aperto