


## Pinça de aperto ER, ER 25, Ø de fixação nominal d: 16mm



### Dados do pedido

Número do pedido	308941 16
GTIN	2050001765109
Classe de artigo	39Y

### Descrição

**Modelo:**

Totalmente temperado e retificado.

**Proteção contra corrosão:** Bucha de aperto totalmente revestida com FAHRION Protect, incluindo as superfícies funcionais.

**Vantagem:**

O revestimento aumenta a vida útil da pinça de aperto, assegura o seu pleno funcionamento e precisão.

**Instrução:**

A **ponte do Ø de aperto é menor até 1 mm cada**, por exemplo Ø 10 – 9 mm, **exceto Ø 1, 1,5 e 2 (aqui apenas 0,5 mm)**.

### Descrição técnica

Ø de fixação nominal d	16 mm
Alojamento	ER 25
Norma	ISO 15488-B
Concentricidade	≤ 5 µm
Tipo	430 E
Ø exterior D	26 mm

Comprimento total L	34 mm
Tipo de produto	Pinça de aperto